

Garant
Pogłębiacze z regulowanym kątem, chwyt Weldon, Ø chwytu D_s h6: 20 mm


Dane zamówienia

Numer katalogowy	216620 20
GTIN	4045197133519
Klasa artykułu	210

Opis

Wykonanie:

Spokojna praca dzięki **stabilnej konstrukcji**.

Zastosowanie:

Do okrawania krawędzi otworów okrągłych i podłużnych oraz do pogłębiania. Warunkiem stosowania jest zapewnienie stabilnych parametrów pracy (nie można używać w wiertarkach).

Bezstopniowa regulacja kąta w zakresie 10°- 80°.

wskazówka:

Tolerancja skali $\pm 2,5^\circ$. Do dokładnego ustawiania liczby stopni należy używać przyrządu nastawczego. Stosować wkrętki dynamometryczne TQ GARANT **211750, wielk. 1,2** z grotem nr**674252, wielk. 8IP**.

Wymiana narzędzi: PowerCard

Liczba ostrzy Z: 1

Długość wysięgu L₁: 30 mm

długość całkowita L_{ges}: 95 mm

Ø chwytu D_s h6: 20 mm

pasująca wymienna płytki skrawająca: TO.. 0902

płytki skrawająca nr 216700; nr 216740; nr 216770: 14-660

Opis techniczny

kasety	219957
śruby mocujące kasety	219945
śruba mocująca płytki obracane	219843 (8IP; 1,2 Nm)
długość całkowita L _{ges}	95 mm

Długość wysięgu L ₁	30 mm
Ø chwytu D _s h6	20 mm
płytki skrawająca nr 216700; nr 216740; nr 216770	14-660
pasująca wymienna płytki skrawająca	TO.. 0902
Liczba ostrzy Z	1
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
Zakres regulacji kąta sfazowania	10-80 stopni
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Frezy z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Śruby mocujące	219843
Kaseta zamienna do pogłębiaczy frezujących	219957
Śruby mocujące	219945
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 1,2 Nm	211750 1,2
Bity PrecisionBit do śrub Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP