

Garant**Wiertła VHM-HPC, chwyt walcowy DIN 6535 HB, TiAlSiN, Ø DC m7: 5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	122681 5
GTIN	4062406791698
Klasa artykułu	11E

Opis**Wykonanie:**

Zwłaszcza do obróbki **tytanu i stopów na bazie niklu**. Z odporną na zużycie, niezwykle gładką powłoką TiAlSiN o bardzo dobrych parametrach dla **wysokiej wytrzymałości** przy jednoczesnej **optymalnej jakości wierconych otworów i bardzo niewielkiej ilości zadziorów**.

wskazówka:

Długość rowków wiórowych $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Opis techniczny

długość całkowita L	82 mm
Liczba ostrzy Z	2
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L ₂	36,5 mm
norma	DIN 6537
Tolerancja Ø nominalnej	m7
Długość rowków wiórowych L _c	44 mm
Ø nom. D _c	5 mm
posuw f w tytanie > 850 N/mm ²	0,07 mm/obr,
Ø chwytu D _s	6 mm
powłoka	TiAlSiN
Materiał ostrza	VHM
Wersja	6xD

kąt wierzchołkowy	140 stopni
chwyt	DIN 6535 HB h6
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy 25 bar
Strategia skrawania	HPC
Semi-Standard	tak
pierścień barwny	różowy
Rodzaj produktu	Wiertła kręte

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się		
inkonel	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		