


**Garant****SNMU 14T7 ANER, HB7520, Typ: UNI****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	213466 UNI
GTIN	4045197606402
Klasa artykułu	21A

**Opis****Wykonanie:**

dwustronne płytki skrawające z 2x8 ostrzami.

**Zalecenie:**

**W celu uzyskania najwyższej jakości powierzchni wybrać tolerancję płytek E i połączyć z płytką skrawającą do obróbki wykańczającej (jedną lub więcej).**

**wskazówka:**

Zalecana wartość  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

maksymalna głębokość skrawania  $a_{p \text{ maks.}}$ : 6 mm

**Opis techniczny**

typ	UNI
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMU 14T7 ANER
Gatunek	HB7520
Materiał ostrza	HM
maksymalna głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	6 mm

liczba wymian/ostrzy	8
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	280 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	260 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	240 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	140 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	120 m/min	M
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		