

Garant
Wiertła HPC z VHM, chwyt Weldon DIN 6535 HB, TiAlSiN, Ø DC m7: 14,5mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	122681 14,5
GTIN	4062406792336
Klasa artykułu	11E

Opis
Wykonanie:

Zwłaszcza do obróbki **tytanu i stopów na bazie niklu**. Z odporną na zużycie, niezwykle gładką powłoką TiAlSiN o bardzo dobrych parametrach dla **wysokiej wytrzymałości** przy jednoczesnej **optymalnej jakości wierconych otworów i bardzo niewielkiej ilości zadziorów**.

wskazówka:

Długość rowków wiórowych $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

norma: DIN 6537

Tolerancja Ø nominalnej: m7

Liczba ostrzy Z: 2

Tolerancja Ø nominalnej: m7

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2 : 61,3 mm

długość całkowita L: 133 mm

Ø chwytu D_s : 16 mm

posuw f w tytanie > 850 N/mm²: 0,17 mm/obr,

Opis techniczny

Ø nom. D_c	14,5 mm
długość całkowita L	133 mm
Długość rowków wiórowych L_c	83,05 mm
posuw f w tytanie > 850 N/mm ²	0,17 mm/obr,
Liczba ostrzy Z	2
Ø chwytu D_s	16 mm
Tolerancja Ø nominalnej	m7

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L ₂	61,3 mm
norma	DIN 6537
powłoka	TiAlSiN
Materiał ostrza	VHM
głębokość wiercenia do	6×D
kąt wierzchołkowy	140 stopni
chwyt	DIN 6535 HB h6
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy 25 bar
Strategia skrawania	HPC
Semi-Standard	tak
pierścień barwny	różowy
Rodzaj produktu	Wiertła kręte

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się		
inkonel	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		