

**Głowice frezarskie do płasz. 45°, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 250/13 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	213890 250/13
GTIN	4045197666598
Klasa artykułu	210

Opis**Wykonanie:**

Głowice frezarskie do płaszczyzn 45° o zmiennej podziałce, zapewniającej spokojną pracę.
Precyzyjne mocowanie płytek skrawających na specjalnych podkładkach z węglików spiekanych.
Do uchwytów wg DIN 2079 z 4 dodatkowymi otworami mocującymi.

Kąt ustawienia κ : 45 stopni

Podział ostrzy frezu: nierówne

chłodzenie wewnętrzne: tak

Wymiana narzędzi: PowerCard

maksymalna Ø zewn. $D_{maks.}$: 263 mm

długość całkowita $L_{ges.}$: 63 mm

Ø otworu uchwytu: 60 mm

pasująca wymienna płytka skrawająca: SE.. 1203..

śruby mocujące płytki skrawające: 219862 (25IP; 6 Nm)

płytki podporowa: 219860

Opis techniczny

śruba mocująca płytkę podporową	219861 (TX8)
---------------------------------	--------------

pasująca wymienna płytką skrawająca	SE.. 1203..
Ø ostrzy D_c	250 mm
płytką podporowa	219860
maksymalna Ø zewn. $D_{maks.}$	263 mm
śruby mocujące płytki skrawające	219862 (25IP; 6 Nm)
długość całkowita L_{ges}	63 mm
Ø otworu uchwytu	60 mm
Liczba ostrzy Z	13
Seria	Głowice do planowania
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	45 stopni
Podział ostrzy frezu	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard

Akcesoria

Podkładka z węglików spiekanych	219860
Śruby mocujące	219861
Śruby mocujące	219862