



Pogłębiacze wsteczne 180°, Ø pogłębienia D: 18 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	217180 18
GTIN	4045197196903
Klasa artykułu	210

Opis

Wykonanie:

Jedno ostrze (z = 1). bez chłodzenia wewnętrznego.

wskazówka:

Wymiar e = zaprogramowany wymiar (informacja na końcu strony). Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT **211750, wielk. 1,2** z grotem nr **674252, wielk. 8IP**.

Wymiana narzędzi: PowerCard

Ø minimalna $d_{\min.}$: 10,5 mm

Długość wysięgu L_1 : 62 mm

L_2 : 47 mm

L_3 : 40 mm

Ø kołnierza D_1 : 25 mm

położenie pozycjonowania e: 4,05 mm

Opis techniczny

maksymalna Ø pogłębienia D	18 mm
Długość wysięgu L_1	62 mm
Ø minimalna $d_{\min.}$	10,5 mm
Ø kołnierza D_1	25 mm
L_3	40 mm
śruba mocująca płytki obracane	219842 (8IP; 1,2 Nm)
długość całkowita L_{ges}	112 mm
Ø chwytu D_s, h_6	20 mm

L ₂	47 mm
wykonanie chwytu	Whistle Notch
położenie pozycjonowania e	4,05 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	260142 HB725
Seria	Pogłębiacze frezujące w ruchu powrotnym
Wymiana narzędzi	PowerCard

Akcesoria

Śruby mocujące	219842
Grot dla wkrętów Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 8IP	674252 8IP
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 1,2 N·m	211750 1,2