



Korpusy frezów cyrkulacyjnych, stal, Typ: 12



Dane zamówienia

Numer katalogowy	217250 12
GTIN	4045197542663
Klasa artykułu	21Q

Opis

wskazówka:

Płytki frezarskie wieloboczne typu P12 / P16 / P26 nr 217255 – 217327.

Wymiana narzędzi: PowerCard

chłodzenie wewnętrzne: tak

Do płyty typu: P12

min. \varnothing otworu D: 12 mm

\varnothing wewn. d_1 : 7 mm

maks. głębokość skrawania $S_{maks.}$: 2,25 mm

Długość wysięgu L_1 : 22 mm

długość całkowita L_{ges} : 69,5 mm

Opis techniczny

wykonanie chwytu	Weldon
min. \varnothing otworu D	12 mm
długość całkowita L_{ges}	69,5 mm
\varnothing wewn. d_1	7 mm
Długość wysięgu L_1	22 mm
maks. głębokość skrawania $S_{maks.}$	2,25 mm
zestaw śrub mocujących	219832 (8IP; 1,0 Nm)
\varnothing chwytu D_s h6	12 mm
Do płyty typu	P12

chłodzenie wewnętrzne	tak
głębokość gwintu	20 mm
Ø otworu	9,6 mm
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
zastosowanie	wew.
Materiał frezu	stal
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Frezy z płytkami skrawającymi

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219818
zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219832