

**Korpusy frezów cyrkulacyjnych, węgliku HM, Typ: 18L****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	217252 18L
GTIN	4045197216533
Klasa artykułu	21Q

Opis**wskazówka:**

Płytki frezarskie wieloboczne typu P12 / P16 / P26 nr 217255 – 217327.

Wymiana narzędzi: PowerCard

chłodzenie wewnętrzne: tak

Do płyty typu: P16

min. \varnothing otworu D: 18 mm

\varnothing wewn. d_1 : 12 mm

maks. głębokość skrawania $S_{maks.}$: 2,7 mm

długość całkowita L_{ges} : 86,5 mm

\varnothing chwytu D_s h6: 12 mm

Opis techniczny

maks. głębokość skrawania $S_{maks.}$	2,7 mm
\varnothing chwytu D_s h6	12 mm
\varnothing wewn. d_1	12 mm
min. \varnothing otworu D	18 mm
długość całkowita L_{ges}	86,5 mm
wykonanie chwytu	walcowe
zestaw śrub mocujących	219818 (8IP; 1,2 Nm)
chwyt	DIN 6535 HA
Do płyty typu	P16

chłodzenie wewnętrzne	tak
głębokość gwintu	35,4 mm
Ø otworu	11,7 mm
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
zastosowanie	wew.
Materiał frezu	węgliku HM
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Frezy z płytkami skrawającymi

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219818
--	--------