

Garant**CPMT 05T104 T, HB7035, Typ: UNI**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	217185 UNI
GTIN	4045197321701
Klasa artykułu	21A

Opis

wskazówka:

Do stosowania tylko z pogłębiaczami frezującymi w ruchu powrotnym nr 217180 wielk. 15.
posuw f: 0,1 mm/obr,

Opis techniczny

typ	UNI
posuw f	0,1 mm/obr,
promień naroża	0,4 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CPMT 05T104 T
Gatunek	HB7035
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	100 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	80 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	75 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	75 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	75 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	65 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	65 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	40 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	40 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się	40 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	100 m/min	K
CuZn	nadaje się	90 m/min	N
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		