



## Pogłębiacze wsteczne 180°, Ø pogłębienia D: 53 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	217180 53
GTIN	4045197465719
Klasa artykułu	210

### Opis

#### Wykonanie:

Jedno ostrze (z = 1).

#### wskazówka:

Wymiar e = zaprogramowany wymiar (informacja na końcu strony). Stosować wkrętaki dynamometryczne TQ GARANT nr **211750, wielk. 5,5** z grotem nr **674252, wielk. 20IP**.

Wymiana narzędzi: PowerCard

chłodzenie wewnętrzne: tak

Ø minimalna  $d_{\min.}$ : 36 mm

Długość wysięgu  $L_1$ : 140 mm

$L_3$ : 110 mm

położenie pozycjonowania e: 9,05 mm

długość całkowita  $L_{ges}$ : 210 mm

Ø chwytu  $D_s$  h6: 40 mm

### Opis techniczny

Ø chwytu $D_s$ h6	40 mm
Długość wysięgu $L_1$	140 mm
Ø minimalna $d_{\min.}$	36 mm
wykonanie chwytu	Weldon
długość całkowita $L_{ges}$	210 mm
maksymalna Ø pogłębienia D	53 mm
położenie pozycjonowania e	9,05 mm

L <sub>3</sub>	110 mm
śruby mocujące	219848 (20IP; 5,5 Nm)
pasująca wymienna płytka skrawająca	260158 HB725
Seria	Pogłębiacze frezujące w ruchu powrotnym
chłodzenie wewnętrzne	tak
Wymiana narzędzi	PowerCard

## Akcesoria

Śruby mocujące	219945
zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219848