

**Korpusy frezów cyrkulacyjnych, węgliku HM, Typ: 12L****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	217252 12L
GTIN	4045197542670
Klasa artykułu	21Q

Opis**wskazówka:**

Płytki frezarskie wieloboczne typu P12 / P16 / P26 nr 217255 – 217327.

Wymiana narzędzi: PowerCard

chłodzenie wewnętrzne: tak

Do płyty typu: P12

min. \varnothing otworu D: 12 mm

\varnothing wewn. d_1 : 7 mm

maks. głębokość skrawania $S_{maks.}$: 2,25 mm

Długość wysięgu L_1 : 32 mm

długość całkowita L_{ges} : 82 mm

Opis techniczny

\varnothing wewn. d_1	7 mm
maks. głębokość skrawania $S_{maks.}$	2,25 mm
\varnothing chwytu D_s h6	12 mm
zestaw śrub mocujących	219832 (8IP; 1,0 Nm)
min. \varnothing otworu D	12 mm
wykonanie chwytu	walcowe
długość całkowita L_{ges}	82 mm
Długość wysięgu L_1	32 mm
chwyt	DIN 6535 HA
Do płyty typu	P12

chłodzenie wewnętrzne	tak
głębokość gwintu	30 mm
Ø otworu	10,5 mm
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
zastosowanie	wew.
Materiał frezu	węgliku HM
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Frezy z płytkami skrawającymi

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219818
zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219832