

**Korpusy frezów cyrkulacyjnych, węgliku HM, Typ: 18****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 217252 18 |
| GTIN | 4045197216526 |
| Klasa artykułu | 21Q |

Opis**wskazówka:**

Płytki frezarskie wieloboczne typu P12 / P16 / P26 nr 217255 – 217327.

Wymiana narzędzi: PowerCard

chłodzenie wewnętrzne: tak

Do płyty typu: P16

min. \varnothing otworu D: 18 mm

\varnothing wewn. d_1 : 9 mm

maks. głębokość skrawania $S_{maks.}$: 4 mm

Długość wysięgu L_1 : 25 mm

długość całkowita $L_{ges.}$: 71,5 mm

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| maks. głębokość skrawania $S_{maks.}$ | 4 mm |
| długość całkowita $L_{ges.}$ | 71,5 mm |
| wykonanie chwytu | Weldon |
| \varnothing wewn. d_1 | 9 mm |
| Długość wysięgu L_1 | 25 mm |
| \varnothing chwytu D_s h6 | 12 mm |
| zestaw śrub mocujących | 219818 (8IP; 1,2 Nm) |
| min. \varnothing otworu D | 18 mm |
| chwyt | DIN 6535 HB |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Do płyty typu | P16 |
| chłodzenie wewnętrzne | tak |
| głębokość gwintu | 21 mm |
| Ø otworu | 9,6 mm |
| Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze nieprzelotowym i przelotowym |
| zastosowanie | wew. |
| Materiał frezu | węgliku HM |
| Wymiana narzędzi | PowerCard |
| Rodzaj produktu | Frezy z płytkami skrawającymi |

Akcesoria

| | |
|--|--------|
| zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem. | 219818 |
|--|--------|