

Garant**Wiertła VHM-HPC, chwyt walcowy DIN 6535 HB, TiAlSiN, Ø DC m7: 4mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	122681 4
GTIN	4062406791599
Klasa artykułu	11E

Opis**Wykonanie:**

Zwłaszcza do obróbki **tytanu i stopów na bazie niklu**. Z odporną na zużycie, niezwykle gładką powłoką TiAlSiN o bardzo dobrych parametrach dla **wysokiej wytrzymałości** przy jednoczesnej **optymalnej jakości wierconych otworów i bardzo niewielkiej ilości zadziorów**.

wskazówka:

Długość rowków wiórowych $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Opis techniczny

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2	30 mm
Tolerancja Ø nominalnej	m7
posuw f w tytanie $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm/obr,
Długość rowków wiórowych L_c	36 mm
Norma	DIN 6537 L
Liczba ostrzy Z	2
długość całkowita L	74 mm
Ø chwytu D_s	6 mm
Ø nom. D_c	4 mm
powłoka	TiAlSiN
Materiał ostrza	VHM
Wersja	6xD

Karta danych

kąt wierzchołkowy	140 stopni
chwyt	DIN 6535 HB h6
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy 25 bar
Strategia skrawania	HPC
Semi-Standard	tak
pierścień barwny	różowy
Rodzaj produktu	Wiertła kręte

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się		
inkonel	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		