


Garant**SEKT 1204 AFTN, HB7525, Typ: ST900****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	214242 ST900
GTIN	4045197553881
Klasa artykułu	21A

Opis**wskazówka:**Zalecana wartość dla $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}} = 3,5 \text{ mm}$.posuw f_z na ząb: 0,19 mm**Opis techniczny**

posuw f_z na ząb	0,19 mm
typ	ST900
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SEKT 1204 AFTN
Gatunek	HB7525
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	290 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	200 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	170 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się warunkowo	160 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się warunkowo	150 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	190 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	120 m/min	M
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	130 m/min	K
uniw.	nadaje się		
olej	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
minimalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się		