

**Frezy 90° MECX, chwyt Weldon, Ø D / liczba ostrzy Z: 20/5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	227105 20/5
GTIN	4960664472680
Klasa artykułu	250

Opis**Opis:**

lepsza wydajność, również przy niestabilnych warunkach obróbki, dzięki gęstej podziałce. Mniejsze siły skrawania i duża stabilność, ograniczona skłonność do wibracji. Umożliwia wykonywanie większej liczby operacji, jak frezowanie odsadzeń, skosów itp.

Opis techniczny

Długość wysięgu L_1	20 mm
Ø chwytu D_s h6	20 mm
długość całkowita L_{ges}	81 mm
Ø ostrzy D_c	20 mm
śruba mocująca płytki obracane	229707 (T6; 0,45 Nm)
pasująca wymienna płytka skrawająca	5
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	6 mm
Liczba ostrzy Z	5
Długość rampingu dla $\alpha_{maks.}$	16 mm
Frez obiegowy Ø $D_{maks.}$	38 mm
Frez obiegowy Ø $D_{min.}$	37 mm
Kąt rampingu $\alpha_{maks.}$	0,72 stopni
Ø D_3	17 mm

wykonanie chwytu	chwyt Weldon
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Akcesoria

Śruby mocujące	229707
----------------	--------