

Garant

**Głowice frezarskie do płaszczyzn 45°, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z:
63/4mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	214200 63/4
GTIN	4045197131416
Klasa artykułu	210

Opis**wskazówka:**

Stosować wkrętki dynamometryczne GARANT TQ nr **211750 wielk. 5,7 z grotem nr 674252 wielk. 20IP**.

Opis techniczny

pasująca wymienna płytko skrawająca	SE.. 1204..
Ø ostrzy D _c	63 mm
Ø otworu uchwytu	22 mm
śruby mocujące	219800 (20IP; 5,7 Nm)
długość całkowita L _{ges}	40 mm
maksymalna Ø zewn. D _{maks.}	75 mm
Liczba ostrzy Z	4
wykonanie chwytu	z otworem

Kąt ustawienia κ	45 stopni
Podziałka ostrzy	nierówne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	MTC
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Głowice do planowania

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających10 -elem.	219800
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 5,7 Nm	211750 5,7
Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 20IP	674252 20IP