

**Frezy 90° MEC11T, chwyt walcowy, Ø D / liczba ostrzy Z: 32/4mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	227300 32/4
GTIN	4960664396146
Klasa artykułu	250

Opis**Opis:**

Frezy typu MEC11T o większej stabilności dzięki mniejszej liczbie ostrzy niż we frezach MECX. Umożliwia to stosowanie większego posuwu na ząb.

Opis techniczny

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	10 mm
Długość wysięgu L_1	40 mm
Ø chwytu D_s , h_6	32 mm
długość całkowita L_{ges}	130 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	BD.. 11T3
śruba mocująca płytki obracane	229708 (T8; 1,2 Nm)
Ø ostrzy D_c	32 mm
Liczba ostrzy Z	4
Długość rampingu dla $\alpha_{\text{maks.}}$	25 mm
Frez obiegowy Ø $D_{\text{maks.}}$	62 mm
Frez obiegowy Ø $D_{\text{min.}}$	58 mm
Kąt rampingu $\alpha_{\text{maks.}}$	0,46 stopni
Ø D_3	26 mm

wykonanie chwytu	chwyt walcowy
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Akcesoria

Śruby mocujące	229708
----------------	--------