




Głowice frezarskie 90° MECX, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 40/10mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	227115 40/10
GTIN	4960664462940
Klasa artykułu	250

Opis techniczny

śruba mocująca płytki obracane	229707 (T6; 0,45 Nm)
długość całkowita L_{ges}	40 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	6 mm
Ø ostrzy D_c	40 mm
Ø otworu uchwytu	22 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	BD.. 0703
Liczba ostrzy Z	10
Kąt rampingu $\alpha_{maks.}$	0,32 stopni
Długość rampingu dla $\alpha_{maks.}$	36 mm
Frez obiegowy Ø $D_{min.}$	77 mm
Frez obiegowy Ø $D_{maks.}$	78 mm
Ø D_3	37 mm
wykonanie chwytu	z otworem

Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Akcesoria

Śruby mocujące	229707
----------------	--------