




Zestaw brzeszczotów bagietowych, Nazwa: T144DHM-E



Dane zamówienia

Numer katalogowy	588520 T144DHM-E
GTIN	4059952537658
Klasa artykułu	54B

Opis

Wykonanie:

Brzeszczoty bagietowe **do drewna**. Zamocowanie w uchwycie do brzeszczotów typu T. **Zęby z węglików spiekanych**, maksymalna trwałość i szybkie skrawanie. Do wszystkich materiałów poza stalą.

zoptymalizowane dla materiału: drewno
 grubość blatu (drewno powlekane): 5-50 mm
 rodzaj skrawania: cięcie pod dokładnym kątem
 rodzaj skrawania: cięcie pod dokładnym kątem
 materiał brzeszczotów: HM
 podziałka zębów: 3,5–5,0 16 mm
 długość listków: 100 mm
 liczba brzeszczotów: 3

Opis techniczny

zoptymalizowane dla materiału	drewno
długość listków	100 mm
rodzaj skrawania	cięcie pod dokładnym kątem
rodzaj skrawania	cięcie pod dokładnym kątem
podziałka zębów	3,5–5,0 16 mm
grubość blatu (drewno powlekane)	5-50 mm
Nazwa	T144DHM
liczba brzeszczotów	3
przydatność	_T144DHM

materiał brzeszczotów

HM

Rodzaj produktu

Brzeszczoty bagnetowe