



## Korpusy frezów cyrkulacyjnych, węgliku HM, Typ: 11XL



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	217405 11XL
GTIN	4045197216922
Klasa artykułu	21Q

### Opis

#### Wykonanie:

Nr 217400, wielk. 8 i wielk. 11 oraz nr 217405, wielk. 11L bez chłodzenia wewnętrznego.

Wymiana narzędzi: PowerCard

chłodzenie wewnętrzne: tak

Do płyty typu: 03

min.  $\varnothing$  otworu D: 10,6 mm

$\varnothing$  wewn.  $d_1$ : 8 mm

maks. głębokość skrawania  $S_{maks.}$ : 1,25 mm

długość całkowita  $L_{ges}$ : 77,66 mm

$\varnothing$  chwytu  $D_s$  h6: 8 mm

### Opis techniczny

wykonanie chwytu	walcowe
$\varnothing$ chwytu $D_s$ h6	8 mm
$\varnothing$ wewn. $d_1$	8 mm
min. $\varnothing$ otworu D	10,6 mm
długość całkowita $L_{ges}$	77,66 mm
zestaw śrub mocujących	219820 (6 IP; 0,6 Nm)
maks. głębokość skrawania $S_{maks.}$	1,25 mm
Do płyty typu	03
chłodzenie wewnętrzne	tak
$\varnothing$ otworu	16,2 mm

Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
zastosowanie	wew.
Materiał frezu	węgliku HM
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Frezy z płytkami skrawającymi

---

## Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219820
--	--------