


**Zestaw brzeszczotów bagnetowych, Nazwa: T108BHM-E****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	588525 T108BHM-E
GTIN	4059952537894
Klasa artykułu	54B

Opis**Wykonanie:**

Brzeszczoty bagnetowe ze zoptymalizowaną geometrią zębów, pozwalającą na dokładne cięci**tworzyw sztucznych**. Zamocowanie w uchwycie do brzeszczotów typu T. listwa zębowa z węglików spiekanych, wysoka trwałość przy cięciu materiałów twardych i ściernych, np. tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami (**CFK, GFK**).

w dostawie::

3-częściowy

zoptymalizowane dla materiału: tworzywa sztuczne wzmocnione włóknami

grubość blatu (tworzywo sztuczne): 2-20 mm

rodzaj skrawania: cięcie proste precyzyjne

materiał brzeszczotów: HM

podziałka zębów: 2,2 mm

długość listków: 92 mm

liczba brzeszczotów: 3

Opis techniczny

rodzaj skrawania	cięcie proste precyzyjne
materiał brzeszczotów	HM
Nazwa	T108BHM
podziałka zębów	2,2 mm
długość listków	92 mm
liczba brzeszczotów	3
grubość blatu (tworzywo sztuczne)	2-20 mm

zoptymalizowane dla materiału	tworzywa sztuczne wzmocnione włóknami
przydatność	_T108BHM
Rodzaj produktu	Brzeszczoty bagietowe