

**Zestawy brzeszczotów mieczowych, Nazwa: 1022EHM-E****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	588700 1022EHM-E
GTIN	4059952534534
Klasa artykułu	54B

**Opis****Wykonanie:**

Brzeszczoty mieczowe **do metalu** **Listwa zębowa z węglików spiekanych** zapewnia dużą trwałość przy obróbce stali INOX.

**w dostawie::**

1-częściowy

**wskazówka:**

Brzeszczoty z węglika spiekanego. Zmniejszyć liczbę skoków, pracować bez ruchu wahliwego, używać chłodziwa.

zoptymalizowane dla materiału: Stal nierdzewna

grubość blachy (blacha pełna): 2-4 mm

kształtownik metalowy (o przekroju zamkniętym): < 150 mm

kształtownik metalowy (o przekroju otwartym): < 150 mm

rodzaj skrawania: cięcie proste precyzyjne

materiał brzeszczotów: HM

podziałka zębów: 1,4 mm

długość listków: 200 mm

liczba brzeszczotów: 1

**Opis techniczny**

rodzaj skrawania	cięcie proste precyzyjne
materiał brzeszczotów	HM
liczba brzeszczotów	1
długość listków	200 mm
podziałka zębów	1,4 mm
zoptymalizowane dla materiału	Stal nierdzewna

Nazwa	1022EHM
przydatność	_1022EHM
grubość blachy (blacha pełna)	2-4 mm
kształtownik metalowy (o przekroju zamkniętym)	< 150 mm
kształtownik metalowy (o przekroju otwartym)	< 150 mm
Rodzaj produktu	Brzeszczot piły szablowej