

**Zestawy brzeszczotów mieczowych, Nazwa: 1156XHM-E****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	588710 1156XHM-E
GTIN	4059952534817
Klasa artykułu	54B

Opis**Wykonanie:**

Brzeszczoty mieczowe **do drewna** **Zęby pokryte węglikiem spiekany**, duża żywotność w drewnie z kawałkami metalu (hartowane gwoździe). Zmniejszyć liczbę skoków, pracować bez ruchu wahlowego.

w dostawie::

1-częściowy
zoptymalizowane dla materiału: Drewno z metalem
grubość blatu (drewno z częściami metalowymi): < 175 mm
rodzaj skrawania: cięcie proste szybkie (zgrubne)
materiał brzeszczotów: HM
podziałka zębów: 3,2 – 4,3 mm
długość listków: 225 mm
liczba brzeszczotów: 1

Opis techniczny

liczba brzeszczotów	1
materiał brzeszczotów	HM
przydatność	_1156XHM
podziałka zębów	3,2 – 4,3 mm
długość listków	225 mm
rodzaj skrawania	cięcie proste szybkie (zgrubne)
Nazwa	1156XHM
grubość blatu (drewno z częściami metalowymi)	< 175 mm

zoptimalizowane dla materiału

Drewno z metalem

Rodzaj produktu

Brzeszczot piły szablowej