



Korpusy frezów cyrkulacyjnych, węgliku HM, Typ: 20L



Dane zamówienia

Numer katalogowy	217405 20L
GTIN	4045197216939
Klasa artykułu	21Q

Opis

Wykonanie:

Nr 217400, wielk. 8 i wielk. 11 oraz nr 217405, wielk. 11L bez chłodzenia wewnętrznego.

Wymiana narzędzi: PowerCard

chłodzenie wewnętrzne: tak

Do płyty typu: 02

min. \varnothing otworu D: 17,5 mm

\varnothing wewn. d_1 : 12,2 mm

maks. głębokość skrawania $S_{maks.}$: 2,6 mm

Długość wysięgu L_1 : 63,7 mm

długość całkowita L_{ges} : 108,7 mm

Opis techniczny

min. \varnothing otworu D	17,5 mm
\varnothing wewn. d_1	12,2 mm
\varnothing chwytu D_s h6	12 mm
wykonanie chwytu	Weldon
długość całkowita L_{ges}	108,7 mm
zestaw śrub mocujących	219821 (15 IP; 3,0 Nm)
maks. głębokość skrawania $S_{maks.}$	2,6 mm
Długość wysięgu L_1	63,7 mm
Do płyty typu	02
chłodzenie wewnętrzne	tak

Ø otworu	26 mm
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
zastosowanie	wew.
Materiał frezu	węgliku HM
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Frezy z płytkami skrawającymi

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219821
--	--------