



DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC, bez powłoki, Ø f9 D1/R: 16/2,0mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	220307 16/2,0
GTIN	4034221141811
Klasa artykułu	26Y

Opis

wskazówka:

DUO-LOCK HAIMER MILL PowerSeries: Pierwszy wybór w zastosowaniach o dużych wycięgach i niestabilnych warunkach mocowania. Dla wyjątkowo spokojnej pracy przy dużych wycięgach zalecamy stosowanie przedłużeń z VHM.

Liczba ostrzy Z: 4

Tolerancja Ø nominalnej: f8

Ø D₂: 15,5 mm

Długość wycięgu L₁: 24 mm

długość całkowita L: 32 mm

Złącze DUO-LOCK: DL16 mm

rozwartość klucza SW: 13 mm

zalecany moment dokręcania: 60 Nm

Opis techniczny

długość całkowita L	32 mm
posuw f _z przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór	0,04 mm
Ø głowicy skrawającej D	16 mm
promień naroża	2 mm
Długość wycięgu L ₁	24 mm
Złącze DUO-LOCK	DL16 mm

zalecany moment dokręcania	60 Nm
Ø D ₂	15,5 mm
rozwartość klucza SW	13 mm
Tolerancja Ø nominalnej	f8
Liczba ostrzy Z	4
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	W
Podziałka ostrzy	nierówne
Kąt linii śrubowej	40 stopni
Właściwości kąta linii śrubowej	nierówne
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 0,5xD
Strategia skrawania	HPC
chłodzenie wewnętrzne	nie
Rodzaj produktu	frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się warunkowo		
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo		
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się warunkowo		
przyłącze	nadaje się		

