

**Płytki 55°, HM, liczba zwojów na cal: 11****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	217290 11
GTIN	4045197445421
Klasa artykułu	21C

Opis**wskazówka:**

BSW tylko do gwintów zewnętrznych.

Rodzaj gwintu: BSW-LH

Rodzaj gwintu: BSW

Rodzaj gwintu: G

Rodzaj gwintu: G-LH

Kąt boku zarysu gwintu: 55 stopni

kierunek skrawania: prawe i lewe

typ: P16

Liczba ostrzy Z: 6

geometria płytki: zarys pełny, wewn. / zewn.

Ø zewn. D: 16 mm

Opis techniczny

liczba zwojów na cal	11
geometria płytki	zarys pełny, wewn. / zewn.
Ø zewn. D	16 mm

liczba rowków wiórowych	6
Zarys pełny	tak
Seria	Frezy obiegowe
skok gwintu	2,3 mm
Gatunek	HB 7720
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj gwintu	BSW-LH
Rodzaj gwintu	BSW
Rodzaj gwintu	G
Rodzaj gwintu	G-LH
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
typ	P16
Liczba ostrzy Z	6
kierunek skrawania	prawe i lewe