


Garant**Płytko do toczenia poprzecznego wersja neutralna,, HB9140, Szerokość skrawania W: 1,5mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 275003 1,5 |
| GTIN | 4062406805913 |
| Klasa artykułu | 21H |

Opis**Wykonanie:**

Ze szlifowanymi bokami.

Zastosowanie:

Do niewielkich \varnothing podcięć w połączeniu z uchwytami płytek skrawających nr 274010 – 274026.

Pasuje do:

Uchwyty płytek skrawających nr 274010 – 274026. Wytaczaki nr 274170 – 274171.

Opis techniczny

| | |
|---|--------------------|
| Materiał ostrza | HM |
| powłoka | TiAlN ² |
| Szerokość skrawania W | 1,5 mm |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne |
| posuw f w stali < 900 N/mm ² | 0,03 mm/obr, |
| promień naroża | 0,15 mm |
| Warunki skrawania | ciągły |

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Gatunek | HB9140 |
| liczba wymian/ostrzy | 1 |
| Profil płytki skrawającej | wersja neutralna, |
| Rodzaj produktu | Toczenie poprzeczne |

Dane użytkownika

| | przydatność | V_c | kod ISO |
|-----------------------------------|----------------------|-----------|---------|
| Stal < 500 N/mm ² | nadaje się warunkowo | 130 m/min | P |
| Stal < 750 N/mm ² | nadaje się warunkowo | 110 m/min | P |
| Stal < 900 N/mm ² | nadaje się warunkowo | 90 m/min | P |
| Stal < 1100 N/mm ² | nadaje się warunkowo | 70 m/min | P |
| Stal < 1400 N/mm ² | nadaje się warunkowo | 40 m/min | P |
| Stal INOX < 900 N/mm ² | nadaje się warunkowo | 100 m/min | M |
| Stal INOX > 900 N/mm ² | nadaje się warunkowo | 80 m/min | M |
| ciągle | nadaje się | | |
| nieregularnie | nadaje się warunkowo | | |
| maksymalnie na mokro | nadaje się warunkowo | | |