

**Korpusy frezów cyrkulacyjnych, stal, Typ: 25L****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	217400 25L
GTIN	4045197216908
Klasa artykułu	21Q

Opis**Wykonanie:**

Nr 217400, wielk. 8 i wielk. 11 oraz nr 217405, wielk. 11L bez chłodzenia wewnętrznego.

Wymiana narzędzi: PowerCard

chłodzenie wewnętrzne: tak

Do płyty typu: 01

min. \varnothing otworu D: 23 mm

\varnothing wewn. d_1 : 16 mm

maks. głębokość skrawania $S_{maks.}$: 3,45 mm

Długość wysięgu L_1 : 67,5 mm

długość całkowita L_{ges} : 116 mm

Opis techniczny

\varnothing chwytu D_s h6	16 mm
\varnothing wewn. d_1	16 mm
długość całkowita L_{ges}	116 mm
zestaw śrub mocujących	219822 (20 IP; 5,0 Nm)
maks. głębokość skrawania $S_{maks.}$	3,45 mm
wykonanie chwytu	Weldon
Długość wysięgu L_1	67,5 mm
min. \varnothing otworu D	23 mm
Do płyty typu	01
chłodzenie wewnętrzne	tak

Ø otworu	14 mm
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
zastosowanie	wew.
Materiał frezu	stal
Wymiana narzędzi	PowerCard
Rodzaj produktu	Frezy z płytkami skrawającymi

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	219822
--	--------