

mato

Elektrohydrauliczne urządzenie smarujące, Typ: 18/20-2



Dane zamówienia

Numer katalogowy	084005 18/20-2
GTIN	4016553423322
Klasa artykułu	08H

Opis

Wykonanie:

W mobilnym urządzeniu MATO eHybrid-Greaser 230 V, specjalnie opracowana wysokociśnieniowa pompa tłokowa o ciśnieniu tłoczenia wynoszącym maks. 400 bar, jest hydraulicznie napędzana olejem przez elektryczną pompę zębatą. Włączenie hydraulicznej pompy zębatej 230 V powoduje wtłoczenie oleju hydraulicznego do wysokociśnieniowej pompy tłokowej – w efekcie otwarcie dźwigni wysokociśnieniowego pistoletu do smarowania rozpoczyna podawanie smaru. Zwolnienie dźwigni kończy podawanie smaru lub proces smarowania.

Cecha szcz.:

- **Wysokociśnieniowa tłokowa pompa hydrauliczna**
- **Elektryczna pompa zębata z funkcją zmniejszenia ciśnienia, zbiornikiem oleju hydraulicznego z wziernikiem oraz pokrywą do napełniania (z odpowietrzaniem)**
- **lakierowana proszkowo pokrywa zabezpieczająca przed pyłem**
- **Specjalny tłok nadążny smaru do optymalnego opróżniania zbiornika**
- **Wysokociśnieniowy gumowy wężyk pancerny DN6 3,5 m z wkładem w oplocie stalowym, ciśnienie rozrywające 1650 bar (na zamówienie dostępny wysokociśnieniowy gumowy wężyk pancerny 6,5 m i 10 m)**
- **Przewód przyłączeniowy 5 m z wtyczką ze stykiem ochronnym**
- **Wysokociśnieniowy pistolet do smarowania z przegubem Z i rurą rozpylacza**

- **stabilny, lakierowany proszkowo wózek z regulowanym na wysokość uchwytem mechanizmu pompy, kółkami z pełnej gumy na łożyskach rolkowych i kółkiem skrętnym z hamulcem.**

w dostawie::

W momencie dostawy zespół hydrauliczny jest zmontowany w stanie gotowym do pracy i napełniony olejem hydraulicznym.

nadają się do zbiorników o pojemności: 18 - 20 kg

Ø wewn. zbiornika: 285 - 305 mm

wydajność maksymalna: 320 g/min

maks. ciśnienie smarowania: 400 bar

moc silnika: 750 kW

Napięcie: 230 V

Opis techniczny

moc znamionowa	750 W
maks. ciśnienie smarowania	400 bar
Ciśnienie rozrywające węża	1650 bar
Częstotliwość	50 Hz
Napięcie	230 V
wydajność maksymalna	320 g/min
Ø wewn. zbiornika	285 - 305 mm
moc silnika	750 kW
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
nadają się do zbiorników o pojemności	18 - 20 kg
długość przewodu	5 m
Rodzaj produktu	Urządzenie smarujące