

**Głowice frezarskie 90° MEC11T, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 40/5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	227310 40/5
GTIN	4960664437474
Klasa artykułu	250

**Opis****Opis:**

Frezy typu MEC11T o większej stabilności dzięki mniejszej liczbie ostrzy niż we frezach MECX. Umożliwia to stosowanie większego posuwu na ząb.

**Opis techniczny**

Ø ostrzy $D_c$	40 mm
Ø otworu uchwytu	16 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	10 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	5
śruba mocująca płytki obracane	229708 (T8; 1,2 Nm)
długość całkowita $L_{\text{ges}}$	40 mm
Liczba ostrzy Z	5
Kąt rampingu $\alpha_{\text{maks.}}$	0,35 stopni
Długość rampingu dla $\alpha_{\text{maks.}}$	33 mm

Frez obiegowy $\varnothing D_{\min.}$	74 mm
Frez obiegowy $\varnothing D_{\max.}$	78 mm
$\varnothing D_3$	34 mm
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia $\kappa$	90 stopni
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

## Akcesoria

Śruby mocujące	229708
----------------	--------