

duMONT**Przepychacze o przekroju kwadratowym, stal szybko tnąca tolerancja H8, Typ: 4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy

290426 4

GTIN

Klasa artykułu

29J

Opis**Zastosowanie:****4-kąt wewnętrzny wykonywany w jednym przejściu.**

Materiał ostrza: HSS

długość przepychania: 130 mm

otwórwyjściowy H8: 4,1 mm

długość przepychania w stali: 5 - 12 mm

wymagany nacisk przy St50 i maksymalna długość przepychania: 340 kg

Opis technicznywymagany nacisk przy St50 i maksymalna długość
przepychania

340 kg

otwórwyjściowy H8

4,1 mm

długość przepychania

130 mm

długość przepychania w stali

5 - 12 mm

Materiał ostrza

HSS

Rodzaj produktu

Przepychacz

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się warunkowo		
Al	nadaje się		
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo		
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo		
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
Grafit, GFK, CFK	nadaje się warunkowo		
olej	nadaje się		