


Garant**SDHW 0903 AESN, CU7725, Typ: ST500****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	214475 ST500
GTIN	4045197319579
Klasa artykułu	21A

Opis**Wykonanie:**

- płytki skrawające do wyższych prędkości skrawania i posuwów;
- precyzyjnie spiekane i oszlifowane – najwyższa jakość powierzchni obrabianej
- struktura o b. drobnym ziarnie - duża twardość i odporność na ścieranie.

wskazówka:

Zalecana wartość dla $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}} = 3 \text{ mm}$.

posuw f_z na ząb: 0,19 mm

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,19 mm
typ	ST500
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SDHW 0903 AESN
Gatunek	CU7725
Materiał ostrza	Cermet
liczba wymian/ostrzy	4

Rodzaj produktu

płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	350 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	255 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	230 m/min	P
suchy	nadaje się		