

**Głowice frezarskie 90° MEC11T, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 50/5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	227310 50/5
GTIN	4960664437481
Klasa artykułu	250

Opis**Opis:**

Frezy typu MEC11T o większej stabilności dzięki mniejszej liczbie ostrzy niż we frezach MECX. Umożliwia to stosowanie większego posuwu na ząb.

Opis techniczny

Ø otworu uchwytu	22 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	5
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	10 mm
Ø ostrzy D_c	50 mm
śruba mocująca płytki obracane	229708 (T8; 1,2 Nm)
długość całkowita L_{ges}	40 mm
Liczba ostrzy Z	5
Kąt rampingu $\alpha_{\text{ maks.}}$	0,27 stopni
Długość rampingu dla $\alpha_{\text{ maks.}}$	43 mm

Frez obiegowy $\varnothing D_{\min.}$	94 mm
Frez obiegowy $\varnothing D_{\max.}$	98 mm
$\varnothing D_3$	44 mm
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Akcesoria

Śruby mocujące	229708
----------------	--------