


Garant**SDHT 0903 AEFN z powłoką diamentową, HB7810, Typ: ALU**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	214481 ALU
GTIN	4045197555731
Klasa artykułu	21B

Opis

Wykonanie:

- płytki skrawające do wyższych prędkości skrawania i posuwów;
- precyzyjnie spiekane i oszlifowane – najwyższa jakość powierzchni obrabianej
- struktura o b. drobnym ziarnie - duża twardość i odporność na ścieranie.

wskazówka:

Zalecana wartość dla $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}} = 3 \text{ mm}$.

posuw f_z na ząb: 0,19 mm

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,19 mm
typ	ALU
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SDHT 0903 AEFN
Gatunek	HB7810
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	4

Rodzaj produktu

płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	1500 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	1300 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	680 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		