



Frezy jeżowe 90° MECH11, chwyt Weldon, Ø D / Zef.: 50/4 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	227453 50/4
GTIN	4960664526369
Klasa artykułu	250

Opis

Wykonanie:

Karbowane płytki skrawające zapewniają obniżenie sił skrawania i drgań. Umożliwia to stosowanie większych szerokości skrawania a_{er} przy takiej samej głębokości skrawania a_p .

chłodzenie wewnętrzne: tak

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: BDMT 11T308

efektywna liczba ostrzy Z_{ef} : 4

Liczba płytek skrawających: 28

maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$: 64 mm

Długość wysięgu L_1 : 75 mm

długość całkowita L_{ges} : 147 mm

Opis techniczny

Ø chwytu D_s h6	40 mm
długość całkowita L_{ges}	147 mm
efektywna liczba ostrzy Z_{ef}	4
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	BDMT 11T308
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$	64 mm
śruba mocująca płytki obracane	229708 (T8; 1,2 Nm)
pasująca wymienna płytka skrawająca	BDMT 11T308
Długość wysięgu L_1	75 mm
Ø ostrzy D_c	50 mm

Liczba płytek skrawających	28
wykonanie chwytu	chwyt Weldon
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Frezy z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Śruby mocujące	229708
----------------	--------