

Garant
Frezy do rowków wpustowych HSS-Co8, bez powłoki, Ø e8 DC: 14,5 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	191000 14,5
GTIN	4045197099112
Klasa artykułu	11W

Opis
Wykonanie:

Ostrza czołowe przystosowane do wcinania.

Zastosowanie:

Do frezowania rowków wpustowych lub
do wyfrezowań wgłębnych.

Liczba czynnych ostrzy obwodowych Z: 2

długość ostrzy L_c : 16 mm

długość całkowita L: 73 mm

Ø chwytu D_s : 12 mm

posuw f_z przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm²: 0,042 mm

Opis techniczny

Ø ostrzy D_c	14,5 mm
Liczba czynnych ostrzy obwodowych Z	2
posuw f_z przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm ²	0,042 mm
Ø chwytu D_s	12 mm
długość ostrzy L_c	16 mm
długość całkowita L	73 mm
współczynnik korekcyjny f_z	1,25
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$ przy obcinaniu	16 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	14,5 mm

powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS Co 8
norma	DIN 327 D
typ	N
Tolerancja Ø nominalnej	e8
Kąt linii śrubowej	30 stopni
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
chwyt	DIN 1835 B z h6
chłodzenie wewnętrzne	nie
tolerancje chwytu	h6
Kąt sfazowania naroży	90 stopni
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Frezy trzpieniowe