


**Garant****BGHX 15L5 PCER, PKD, Typ: ALU****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	214540 ALU
GTIN	4045197608161
Klasa artykułu	21L

**Opis****Wykonanie:**

z dodatkowym szerokim fazowaniem do wykańczania.

**Zastosowanie:**

Zapewniają wysokie prędkości skrawania i wysoką jakość powierzchni. Zwłaszcza do zastosowania w regulowanych gniazdach płytek. Dopuszczalne stosowanie różnych płytek.

**wskazówka:**

Zalecana wartość dla  $a_e = 1 \times D / a_p = 3 \text{ mm}$ ,  $a_{p \text{ maks.}} = 5 \text{ mm}$ .

posuw  $f_z$  na ząb: 0,25 mm

**Opis techniczny**

typ	ALU
posuw $f_z$ na ząb	0,25 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	BGHX 15L5 PCER
Gatunek	PKD
Materiał ostrza	PKD

Rodzaj produktu

płytko skrawająca do frezowania

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	3500 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	3500 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	1000 m/min	N
tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym	nadaje się	1000 m/min	N
Tworzywo z włóknem węglowym	nadaje się	1000 m/min	N
Grafit	nadaje się	500 m/min	N
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		