

**Płytki 60°, HM, skok: 1-3,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	217505 1-3,5
GTIN	4045197217561
Klasa artykułu	21C

Opis**wskazówka:**

Płytki 55° po uzgodnieniu.

Rodzaj gwintu: M

Rodzaj gwintu: MF

Rodzaj gwintu: M-LH

Rodzaj gwintu: MF-LH

Kąt boku zarysu gwintu: 60 stopni

kierunek skrawania: prawe i lewe

typ: 02

Liczba ostrzy Z: 3

geometria płytki: Zarys częściowy, wewnętrzny / zewnętrzny

Ø zewn. D: 17,5 mm

głębokość (t): 0,578 - 2,023 mm

grubość płytki E: 3,5 mm

do gwintów większych/równych: M22

Opis techniczny

głębokość (t)	0,578 - 2,023 mm
do gwintów większych/równych	M22

grubość płytki E	3,5 mm
geometria płytki	Zarys częściowy, wewnętrzny / zewnętrzny
Ø zewn. D	17,5 mm
liczba rowków wiórowych	3
Zarys pełny	nie
Seria	Frezy obiegowe
skok gwintu	1 mm
Gatunek	HB 7720
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj gwintu	M
Rodzaj gwintu	MF
Rodzaj gwintu	M-LH
Rodzaj gwintu	MF-LH
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
typ	02
Liczba ostrzy Z	3
kierunek skrawania	prawe i lewe