



## Głowice frezarskie 90° MEC11T, z gwintem, Ø D / liczba ostrzy Z: 20/2 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	227315 20/2
GTIN	4960664672905
Klasa artykułu	250

### Opis

#### Opis:

Frezy typu MEC11T o większej stabilności dzięki mniejszej liczbie ostrzy niż we frezach MECX. Umożliwia to stosowanie większego posuwu na ząb.

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 90 stopni

Zastosowanie frezu: Ramping

Zastosowanie frezu: frezowanie kątowe

Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne

chłodzenie wewnętrzne: tak

maksymalna głębokość skrawania  $a_{p\text{maks.}}$ : 10 mm

długość całkowita  $L_{\text{ges}}$ : 30 mm

gwint uchwytu M: M10

pasująca wymienna płytki skrawająca: 5

śruba mocująca płytki obracane: 229708 (T8; 1,2 Nm)

### Opis techniczny

pasująca wymienna płytki skrawająca	5
gwint uchwytu M	M10
Ø ostrzy $D_c$	20 mm
śruba mocująca płytki obracane	229708 (T8; 1,2 Nm)
długość całkowita $L_{\text{ges}}$	30 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	10 mm

Liczba ostrzy Z	2
Seria	Głowice jeżowe
wykonanie chwytu	z gwintem
Kąt ustawienia $\kappa$	90 stopni
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
chłodzenie wewnętrzne	tak

---

## Akcesoria

Śruby mocujące	229708
----------------	--------