


Garant**Wysokowyd. głow. frez. do gwint., z otworem, Ø czynna D: 36mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	218054 36
GTIN	4045197412546
Klasa artykułu	21R

Opis**Wykonanie:****Frezy do gwintów HPC skracające czas obróbki.****Zastosowanie:**Uniwersalne zastosowanie **do prawych i lewych gwintów zewnętrznych i wewnętrznych.** Do **obróbki otworów przelotowych i nieprzelotowych.****wskazówka:**

Frezy nr 218050, wielk. 17/26 i 17/36 nadają się do skoku 2,5 mm włącznie.

Frezy nr 218050, wielk. 30/65 nadają się do skoku < 5.

Opis techniczny

długość całkowita L _{ges}	33,5 mm
Ø czynna D	36 mm
wielk. płytki	25
śruba ustalająca	219926
Ø otworu uchwytu H7	16 mm
Liczba ostrzy Z	5

maks. głębokość skrawania $S_{maks.}$	25 mm
liczba rowków wiórowych	5
wykonanie chwytu	z otworem
Zastosowanie przy rodzaju otworów	Otwór nieprzelotowy
Zastosowanie przy rodzaju otworów	Otwór przelotowy
kierunek skrawania	lewe i prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Frez do gwintów

Akcesoria

Śruby mocujące	219928
Śruby mocujące	219926