


**BDMT 11T302 ER-JS, CA6535, Typ: S**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	227361 S
GTIN	4960664686186
Klasa artykułu	25A

**Opis**
**wskazówka:**

Zalecana wartość dla  $a_e = 0,3 \times D$ . Dokładnie  $90^\circ$  do  $a_p = 5,5$  mm.

promień naroża: 0,2 mm

posuw  $f_z$  na ząb: 0,06 – 0,1 mm

maksymalna głębokość skrawania  $a_{p, \text{maks.}}$  przy wykonywaniu pełnych rowków: 5,5 mm

**Opis techniczny**

posuw $f_z$ na ząb	0,06 – 0,1 mm
typ	S
promień naroża	0,2 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, \text{maks.}}$ przy obcinaniu	5,5 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p, \text{maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	5,5 mm
współczynnik korekcyjny $f_z$	2,5
liczba wymian/ostrzy	2

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	BDMT 11T302 ER-JS
Gatunek	CA6535
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania