

**Garant**

**Korpusy frezów do gwintów do płytek skrawających, chwyt Weldon, Ø czynna DW / długość wysięgu L1: 30/52mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	218000 30/52
GTIN	4045197411853
Klasa artykułu	21R

**Opis****Zastosowanie:**

- do walcowych gwintów wewnętrznych i zewnętrznych, inne płytki skrawające i oprawki na zamówienie
- do otworów przelotowych i nieprzelotowych
- uniwersalne zastos. do gwintów lewo- i prawoskrętnych
- powstają tylko krótkie wióry, niestwarzające problemów
- mała siła skrawania.

**wskazówka:**

Wykonanie z podwójną powierzchnią mocowania HB.

**Opis techniczny**

Ø czynna D	30 mm
wielk. płytki	27
Ø chwytu D <sub>s</sub>	25 mm
Długość wysięgu L <sub>1</sub>	52 mm
śruba zaciskowa	219925
Liczba ostrzy Z	1
liczba rowków wiórowych	1
Długość całkowita L	110 mm

wykonanie chwytu	chwyt Weldon
Zastosowanie przy rodzaju otworów	Otwór nieprzelotowy
Zastosowanie przy rodzaju otworów	Otwór przelotowy
kierunek skrawania	lewe i prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Frez do gwintów

---

## Aksesoria

Śruby mocujące	219925
----------------	--------