

Garant**Uchwyt narzędziowy VDI GARANT Master eco kształt C1 osiowe, prawe, Ø chwytu d1: 50mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	319106 50
GTIN	4067263237976
Klasa artykułu	31V

Opis

Wykonanie:

- Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
- Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
- Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

GARANT Eco – do stosowania ze zwykłymi oprawkami, GARANT Eco – system opravek przecinaków nr 273830–273891 i GARANT Eco – uchwyty podstawowe do przecinania nr 273651.

Zastosowanie:

Do toczenia poprzecznego.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Opis techniczny

h_2	41 mm
l_1	100 mm
h_5	50 mm
b_1	100 mm

h_1	25 mm
b_2	50 mm
Szerokość chwytu b_3	26 mm
h_6	60 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 50
\varnothing chwytu dD_1	50 mm
Kształt	C
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI