

**Garant****Uchwyt narzędziowy VDI GARANT Master Eco kształt C2 osiowe, lewe, Ø chwytu d1: 30mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319116 30
GTIN	4067263238003
Klasa artykułu	31V

**Opis****Wykonanie:**

- Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
- Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
- Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

**GARANT Eco – do stosowania ze zwykłymi oprawkami, GARANT Eco – system oprawek przecinaków nr 273830–273891 i GARANT Eco – uchwyty podstawowe do przecinania nr 273651.**

**Zastosowanie:**

Do toczenia poprzecznego.

**Norma:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Opis techniczny**

Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 30
$h_6$	38 mm
$b_1$	70 mm
$l_1$	70 mm

$h_5$	28 mm
$\varnothing$ chwytu $dD_1$	30 mm
$b_2$	35 mm
$h_2$	29 mm
$h_1$	20 mm
Szerokość chwytu $b_3$	17 mm
Kształt	C
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI