

Garant

Uchwyt narzędziowy VDI GARANT Master Eco kształt C3 osiowe, prawe, Ø chwytu d1: 25mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319126 25
GTIN	4067263238041
Klasa artykułu	31V

Opis**Wykonanie:**

- Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
- Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
- Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

GARANT Eco – do stosowania ze zwykłymi oprawkami, GARANT Eco – system oprawek przecinaków nr 273830–273891 i GARANT Eco – uchwyty podstawowe do przecinania nr 273651.

Zastosowanie:

Do toczenia poprzecznego.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Opis techniczny

h_5	25 mm
Szerokość chwytu b_3	19 mm
h_1	16 mm
h_6	30 mm

Ø chwytu dD ₁	25 mm
b ₂	33 mm
b ₁	58 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 25
l ₁	55 mm
Kształt	C
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI