

Garant**Uchwyt narzędziowy VDI GARANT Master Eco kształt C2 osiowe, lewe, Ø chwytu d1: 25mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	319116 25
GTIN	4067263237990
Klasa artykułu	31V

Opis

Wykonanie:

- Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
- Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
- Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

GARANT Eco – do stosowania ze zwykłymi oprawkami, **GARANT Eco** – system oprawek przecinaków nr 273830–273891 i **GARANT Eco** – uchwyty podstawowe do przecinania nr 273651.

Zastosowanie:

Do toczenia poprzecznego.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Opis techniczny

Szerokość chwytu b_3	19 mm
h_5	25 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 25
b_2	33 mm

Ø chwytu dD ₁	25 mm
b ₁	58 mm
h ₁	16 mm
l ₁	55 mm
h ₆	30 mm
Kształt	C
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI