

Garant**Uchwyt narzędziowy VDI GARANT Master Eco kształt C2 osiowe, lewe, Ø chwytu d1: 50mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319116 50
GTIN	4067263238027
Klasa artykułu	31V

Opis**Wykonanie:**

- Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
- Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
- Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

GARANT Eco – do stosowania ze zwykłymi oprawkami, **GARANT Eco** – system oprawek przecinaków nr 273830–273891 i **GARANT Eco** – uchwyty podstawowe do przecinania nr 273651.

Zastosowanie:

Do toczenia poprzecznego.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Opis techniczny

b ₂	50 mm
h ₅	50 mm
h ₂	41 mm
Ø chwytu dD ₁	50 mm

l_1	100 mm
b_1	100 mm
h_1	25 mm
Szerokość chwytu b_3	26 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 50
h_6	60 mm
Kształt	C
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI