


HOLEX**Frezy VHM, bez powłoki, Ø e8 DC: 12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	202238 12
GTIN	4067263238249
Klasa artykułu	12X

Opis**Wykonanie:**

Z **zaszlifowaniem mimośrodowym** i dodatkowym **szlifem wykańczającym** komór wiórów, co zapewnia **bardzo dobre odprowadzanie wiórów** w stopach aluminium dających długi wiór.

Zastosowanie:

Do obróbki zgrubnej i wykańczającej.

Opis techniczny

Kąt linii śrubowej	45 stopni
Ø ostrzy D_c	12 mm
Liczba zębów Z	3
długość całkowita L	100 mm
Szerokość sfazowania naroży przy 45°	0,2 mm
posuw f_z przy frezowaniu rowków w aluminium dającym krótki wiór	0,05 mm
posuw f_z przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór	0,07 mm
chwyt	DIN 6535 HA h6
Ø chwytu D_s	12 mm
Kąt sfazowania naroży	90 stopni
Tolerancja Ø nominalnej	e8
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe

długość ostrzy L_c	36 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza	VHM
norma	norma zakładowa
typ	W
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	$0,5 \times D$ przy obcinaniu
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym $1 \times D$
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	żółty
Rodzaj produktu	Głowice kątowe 90°

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Al	nadaje się	170 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	140 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	105 m/min	N
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl	nadaje się	160 m/min	N
PE-HD	nadaje się	110 m/min	N
PA 66	nadaje się	130 m/min	N
PEEK	nadaje się	110 m/min	N
PF 31	nadaje się	90 m/min	N
Honeycomb Sandwich	nadaje się warunkowo	160 m/min	N
Cu	nadaje się	120 m/min	N
CuZn	nadaje się	150 m/min	N
maksymalnie na mokro	nadaje się		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		

suchy	nadaje się warunkowo
-------	----------------------

przyłącze	nadaje się warunkowo
-----------	----------------------

Usługi

Szlifowanie ściernicą trzpieniową Typ HB	129100 HB
--	-----------