



Węglkowe wiertło udarowe SDS-max EXPERT „8X” SDS-max, Ø×długość całk.: 18X340mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	789206 18X340
GTIN	4059952532950
Klasa artykułu	76K

Opis

Wykonanie:

Nowa generacja EXPERT „8X” SDS-max z przyspawaną głowicą o 4 ostrzach wykonaną całkowicie z węglków spiekanych. Ostrza kształtowe zapewniają wysoką wydajność wiercenia, długą żywotność i niewielkie zużycie. Nie zakleszcza się w betonie zbrojonym.

Geometria płytek z węglków spiekanych zapewnia większą trwałość.

TARGET TIP TECHNOLOGY – końcówki zagięte pod ostrzejszym kątem: większa precyzja wiercenia, brak poślizgu na powierzchni, większa agresywność w stali zbrojeniowej oraz większa prędkość wiercenia. Certyfikat PGM – potwierdza precyzyjne otwory nadające się pod kołki, zarówno do kotew chemicznych jak i mechanicznych. Głębokie rowki na zwierzchni przyspieszają ich odprowadzanie i zmniejszają przez to tarcie.

Główka wiertła o przekroju kwadratowym od Ø 16 mm.

Zastosowanie:

Do wiercenia w betonie, kamieniu naturalnym i cegle.

wskazówka:

Nowa generacja SDS-max-8X z przyspawaną głowicą wykonaną całkowicie z węglków spiekanych.

chwyt: SDS Max

długość linii śrubowej: 200 mm

Opis techniczny

długość linii śrubowej	200 mm
długość całkowita	340 mm
Ø	18 mm
Materiał ostrza	HM

Zastosowanie z udarem / bez udaru	Wiercenie z udarem
chwyt	SDS Max
Rodzaj produktu	Wiertła do kamienia