

Garant**Głowice skrawające GARANT Master Mute, prawe, System / wielkość płyty: DM/9****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	264838 DM/9
GTIN	4067263707929
Klasa artykułu	29D

Opis**Wykonanie:**

Do płytek do toczenia gwintów rozm. 16.

Pasuje do:

Korpusy wytaczaków nr 264930, 264934 i 264938.

wskazówka:

Możliwe połączenie wszystkich głowic skrawających z wszystkimi uchwytyami wytaczaków w ramach tego samego systemu (GL, QC, DM).

chłodzenie wewnętrzne: tak

System: DM

Miejsce połączenia / podziału: 40 mm

Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO: SIR

pasująca wymienna płytka skrawająca: 16

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 45 mm

Przesunięcie osi L_3 : 23,7 mm

długość całkowita L: 27 mm

Opis techniczny

pasująca wymienna płytką skrawająca	16
Seria	Master Mute
Przesunięcie osi L ₃	23,7 mm
Miejsce połączenia / podziału	40 mm
długość całkowita L	27 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D _{min.}	45 mm
śruba mocująca płytki obracane	269028 50
Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO	SIR
System	DM
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Głowice skrawające